



HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

I reattori HF-Selectalume II HT sono stati progettati per garantire una lunga durata di servizio in condizioni di utilizzo impegnative. Offrono un livello elevato di affidabilità, qualità ed efficienza, in modo da garantire funzionamento ininterrotto della lampada e massima sicurezza. I reattori HF Selectalume II HT sono disponibili non solo per lampade T5, ma ora anche per lampade TL-D. Sono concepiti per l'uso con apparecchi per illuminazione per esterni e interni, come gli apparecchi a incasso a tenuta stagna, ampiamente utilizzati in parcheggi, padiglioni industriali, uffici e altre applicazioni. I prodotti sono conformi a CE ed ENEC.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA
Larghezza corrente di spunto	0,35 ms
Picco corrente di spunto (Max)	28 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	12

Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore WAGO 744
Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore WAGO 744 [Adatto per il cablaggio manuale]

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -25 °C a 60 °C

Temp. involucro per definire la durata (Nom)	80 °C
Temp. massima involucro (Max)	80 °C

Meccanica e corpo	
Corpo	L 280x30x28

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Indice di efficienza energetica	A2 BAT
Marchi di approvazione	PSG Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato CCC Certificato C-Tick Marchio TISI Approvazione SIRIM Certificato CCC


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

Nome completo prodotto	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829165651700
Codice d'ordine	65651700
Codice materiale (12NC)	913700689966
Codice locale	HF2S258HT
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291656517
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291656524

Disegno tecnico



Product

HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	265,0 mm		4,2 mm

