



# HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

## HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

I reattori HF-Selectalume II HT sono stati progettati per garantire una lunga durata di servizio in condizioni di utilizzo impegnative. Offrono un livello elevato di affidabilità, qualità ed efficienza, in modo da garantire funzionamento ininterrotto della lampada e massima sicurezza. I reattori HF Selectalume II HT sono disponibili non solo per lampade T5, ma ora anche per lampade TL-D. Sono concepiti per l'uso con apparecchi per illuminazione per esterni e interni, come gli apparecchi a incasso a tenuta stagna, ampiamente utilizzati in parcheggi, padiglioni industriali, uffici e altre applicazioni. I prodotti sono conformi a CE ed ENEC.

### Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		Tipo di connettore terminali di uscita	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale]	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Temperatura	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Range temperatura ambiente	Da -25 °C a 60 °C
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA	Temp. involucro per definire la durata (Nom)	80 °C
Larghezza corrente di spunto	0,35 ms	Temp. massima involucro (Max)	80 °C
Picco corrente di spunto (Max)	31 A	Meccanica e corpo	
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	12	Corpo	L 360x30x21
Cablaggio		Approvazione e applicazione	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale]	e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
		Indice di efficienza energetica	A2 BAT

## HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

<b>Marchi di approvazione</b>	EMC Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato CCC Certificato C-Tick Marchio TISI Approvazione SIRIM Certificato CB Marchio VDE-EMC Certificato CCC
<b>Dati del prodotto</b>	
<b>Nome prodotto ordine</b>	HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
<b>Nome completo prodotto</b>	HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
<b>Full EOC</b>	871829166779700
<b>Codice d'ordine</b>	66779700

<b>Codice materiale (12NC)</b>	913700690166
<b>Codice locale</b>	HF2S249
<b>Numeratore SAP - Quantità per confezione</b>	1
<b>EAN/UPC - Prodotto/scatola</b>	8718291667797
<b>Numeratore - Confezioni per scatola esterna</b>	12
<b>EAN/UPC - Case</b>	8718291667803

### Disegno tecnico



#### Product

HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz	360,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	350,0 mm		4,2 mm

