



HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II HT-forkoblingene er laget for å sikre lang levetid under tøffe driftsforhold. De gir høy pålitelighet, kvalitet og effektivitet, noe som sikrer avbruddsfri drift og maksimal sikkerhet. HF Selectalume II HT-forkoblingene er ikke bare tilgjengelige for T5-lyskilder, men nå også for TL-D-lyskilder. De er beregnet for bruk sammen med utendørs og innendørs belysningsløsninger som vanntette innfelte armaturer, som ofte brukes i parkeringsanlegg, industrihaller, kontorer og andre steder. Produktene er i samsvar med CE- og ENEC-standardene.

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Startstrøm-bredde	0,35 ms
Startstrøm-topp (maks.)	31 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	12
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]


Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-25 °C til 60 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L 360x30x21
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet	A2 BAT
Godkjenningsmerker	EMC F-merke CE-merke ENEC-sertifikat CCC-sertifikat C-Tick-sertifikat TISI-merke SIRIM-godkjenning CB-sertifikat VDE-EMC-merke CCC-sertifikat

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829166779700
Bestillingskode	66779700
Materialenr. (12NC)	913700690166

SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291667797
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291667803

Målskisse



Product
HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz	360,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	350,0 mm		4,2 mm

