



# HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

## HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Os balastros HF-Selectalume II HT foram concebidos para garantir uma longa vida útil em difíceis condições de funcionamento. Oferecem um elevado grau de fiabilidade, qualidade e eficiência, o que permite assegurar um funcionamento da lâmpada ininterrupto com segurança máxima. Os balastros HF Selectalume II HT estão disponíveis não só para lâmpadas T5, como também para lâmpadas TL-D. Destinam-se à utilização em equipamentos de iluminação exterior e interior como luminárias encastradas à prova de água, que são maioritariamente utilizados em parques de estacionamento, instalações industriais, escritórios e noutras aplicações. Os produtos estão em conformidade com CE e ENEC.

### Dados do produto


Funcionamento e características elétricas		Tipo de conector dos terminais de saída	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual]	
Frequência de linha	50 to 60 Hz		
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA		
Largura da corrente de irrupção	0,35 ms		
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	31 A		
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	12		
Cablagem		Temperatura	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector universal WAGO 251 [Adequado para cablagem automática (ALF e ADS) e cablagem manual]	Amplio intervalo de temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C
		Vida útil da caixa T (Nom.)	80 °C
		T-máxima na caixa (Máx.)	80 °C
		Características mecânicas e compartimento	
		Corpo	L 360x30x21
		Aprovação e aplicação	
		Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
		Índice de eficiência energética	A2 BAT

## HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

<b>Marcas de aprovação</b>	CEM Marcação F Marca CE Certificação ENEC
	Certificação CCC Certificação C-Tick
	Marcação TISI Aprovação SIRIM Certificação
	CB Marcação VDE-EMC Certificação CCC
<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	871829166779700
Código de encomenda	66779700

<b>N.º material (12NC)</b>	913700690166
<b>Numerador – Quantidade por embalagem</b>	1
<b>EAN/UPC – Produto/caixa</b>	8718291667797
<b>Numerador – Embalagens por caixa exterior</b>	12
<b>EAN/UPC – Caso</b>	8718291667803

### Desenho dimensional



#### Product

HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz	360,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	350,0 mm		4,2 mm

