



HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II HT-driftdon har utformats för att säkerställa en lång livslängd under tuffa driftförhållanden. De har hög tillförlitlighet, kvalitet och effektivitet, vilket säkerställer en oavbruten användning och högsta säkerhet. HF Selectalume II HT-driftdon är inte bara tillgängliga för T5-lampor, utan nu även för TL-D-lampor. De är avsedda för användning i belysningsarmaturer utom- och inomhus, t.ex. vid vattentätt infällt montage, som framför allt används inom parkeringar, industriområden, kontor och andra användningsområden. Produkterna är CE- och ENEC-kompatibla. Driftdonet är i första hand utformat för användning inomhus. Vid utomhusanvändning ska armaturen ha som minst klass I och den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen ska även skyddas mot blixtnedslag eller ha annat nödvändigt elektriskt skydd som anses vara nödvändigt i installationen eller användningsområdet.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,35 ms
Startströmstopp (max)	31 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	12


Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–25 °C till +60 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C
T-Case max. (max)	80 °C

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 360x30x21
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Godkännandemärkningar	EMC F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CCC-certifikat C-Tick-certifikat TISI-märkning SIRIM-godkännande CB-certifikat VDE-EMC-märkning CCC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Fullständigt produktnamn	HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829166779700
Beställningsnummer	66779700
Materialnummer (12NC)	913700690166
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291667797
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291667803

Måttskiss



Product
HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 249 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz	360,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	350,0 mm		4,2 mm

