



# PrimaVision Xtreme para SON

## PV Xt Q 150W SON

Equipos electrónicos no regulables de gran fiabilidad para lámparas SON; diseñados para ahorrar energía debido a su mayor eficacia comparados con los equipos convencionales electromagnéticos. Los costes de mantenimiento se reducen gracias a la prolongada vida útil de 80000 horas y a la protección integrada contra descargas eléctricas de los equipos Xtreme

### Datos del producto

Información general	
Tipo de lámpara	SON
Número de lámparas	1 pieza/unidad
Apto para uso en exteriores	Sí
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	5
Lámpara predeterminada seleccionada	SON150
Reencendido automático	Sí
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	208-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje de alimentación mínima operativa (mín.)	172 V
Frecuencia operativa (nom.)	0.40 kHz
Factor de potencia (100% carga) (nom.)	0.99
Voltaje para encendido (máx.)	5 kV
Tiempo de apagado de encendido (nom.)	20 min
Rendimiento de voltaje de alimentación (CA)	188-305V
Seguridad de voltaje de alimentación (CA)	160-305V
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,7 mA

Voltaje pico de salida (máx.)	250 V
Anchura de corriente de irrupción	0,47 ms
Tolerancia de potencia de la lámpara	-3%/+3%
Corriente de entrada (nom.)	0.77 A
Pico de corriente de irrupción (máx.)	52 A

Cableado	
Capacidad de cables de salida mutuos (nom.)	1000 pF
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	10 m
Longitud de tira de cable	10.0-11.0 mm
Corte transversal del cable de contacto del balasto	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Tipo de conector	WAGO series 804

Características del sistema	
Potencia lámpara-balasto nominal	150 W
Potencia de lámpara nominal en SON	150 W
Potencia del sistema en SON	160 W
Potencia de lámpara en SON	147 W
Pérdida de potencia en SON	13 W

## PrimaVision Xtreme para SON

Pérdida de potencia en SON en regulación	6.5 W
--	-------

### Temperatura

T ambiente (máx.)	55 °C
T ambiente (mín.)	-30 °C
T de almacenamiento (máx.)	55 °C
T de almacenamiento (mín.)	-30 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	80 °C
Temperatura de apagado (mín)	92 °C

### Controles y regulación

Config. de lámpara programable	None
Controles integrados predefinidos	None
Opciones de regulación programable	None
Protección de entrada de control	Sí (aislamiento básico)
Nivel de regulación	-

### Mecánicos y de carcasa

Carcasa	- [ Not Specified]
---------	--------------------

### Aprobación y aplicación


Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL kV
Clasificación IP de la luminaria	34
Protección térmica activa	Sí
EMI 9 kHz... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
EMI 30 MHz... 1.000 MHz	CISPR15 Edition 7.2

Norma de seguridad	IEC 607, 609, 926, 928 [ No existen normas para los balastos HID. Requisitos de estas normas que se deben cumplir si se considera pertinente para el producto.]
Estándar de calidad	ISO 9000:2000
Estándar medioambiental	ISO 14001
Estándar de emisión de corriente armónica	IEC 61000-3-2
Estándar de vibración	IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Estándar de golpes	IEC 68-2-29 Eb (10 G/16 ms)
Estándar de humedad	EN 61347-2-12 clause 11
Certificados disponibles	Marcado F Marca CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV
Nivel de zumbido y ruido	< 30 dB(A)

### Datos de producto

Código de producto completo	871829169882100
Nombre de producto del pedido	PV Xt Q 150W SON
EAN/UPC - Producto	8718291698821
Código de pedido	69882100
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12
N.º de material (12NC)	913700690766
Peso neto (pieza)	0,820 kg

## Plano de dimensiones



HID-PV Xt 150 SON 208-277V

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 150W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

## PrimaVision Xtreme para SON

