



PrimaVision Xtreme для ламп SON

PV Xt Q 150W SON

Высоконадежные электронные ПРА для ламп SON; разработаны для экономии электроэнергии за счет большей эффективности освещения по сравнению с электромагнитными ПРА и сокращения затрат на обслуживание благодаря 80 000-часовому сроку службы и встроенной защите от разряда молнии

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	208–240–277 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,7 mA
Длительность импульса пускового тока	0,47 ms
Входной ток (ном.)	0,77 A
Пиковый пусковой ток (макс.)	52 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип 5 В) (ном.)	
Проводка	
Длина кабеля от устройства до лампы	10 м
Тип соединения	Серия WAGO 804
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –30 до 55 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C

Механические компоненты и корпус	
Корпус	- [Not Specified]
Соответствие требованиям и область применения	
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	EN 61547 (2 кВ для L–L, 4 кВ для L–G), 10 кВ для TIL
Стандарт безопасности	IEC 607, 609, 926, 928 [Стандарта для драйверов HID-ламп не существует. Требования упомянутых стандартов следует использовать, если они применимы к продукту.]
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка F Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	PV Xt Q 150W SON
Полное название продукта	PV Xt Q 150W SON
Полный код продукта	871829169882100
Код заказа	913700690766

PrimaVision Xtreme для ламп SON

Материал № (12NC)	913700690766
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291698821
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

EAN/UPC — короб	8718291698838
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 150W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

