



PrimaVision Xtreme for CDO

PV Xt Q 70W CDO

Εξαιρετικά αξιόπιστες ηλεκτρονικές διατάξεις οδήγησης για λαμπτήρες CDO σχεδιασμένες για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της παροχής καλύτερης απόδοσης φωτισμού από τις μαγνητικές διατάξεις οδήγησης και για μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, που φτάνει τις 80.000 ώρες και για την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,7 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,24 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)	0.39 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	28 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	11
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	10 m
Τύπος βύσματος	WAGO, σειράς 804
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-30 °C έως +55 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβάλλοντος (ονομ.)	80 °C


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	Q
Έγκριση και Εφαρμογή	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 607, 609, 926, 928 [Δεν υπάρχει πρότυπο για διατάξεις λαμπτήρων HID drivers. Οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων προτύπων να τηρούνται εάν αυτές θεωρούνται σχετικές με το προϊόν.]
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση VDE-EMV
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	PV Xt Q 70W CDO
Πλήρες όνομα προϊόντος	PV Xt Q 70W CDO
Full EOC	871829169886900
Κωδικός παραγωγέας	69886900
Αρ. υλικού (12NC)	913700690966

PrimaVision Xtreme for CDO

Τοπικός κωδικός	HID-PVXT70CDO
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291698869
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12

ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8718291698876
-------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 70W CDO	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

