



PrimaVision Xtreme for CDO

PV Xt Q 150W CDO

Vysoce spolehlivé elektronické předřadníky pro světelné zdroje CDO. jsou navrženy tak, aby šetřily energii díky dosahování vyšší účinnosti osvětlení než u elektromagnetických předřadníků a aby snižovaly náklady na údržbu díky životnosti 80 000 hodin a integrované ochraně proti zásahu bleskem

Údaje o produktu


Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	208–240–277 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,7 mA
Šířka náběhového proudu	0,47 ms
Vstupní proud (jmen.)	0,7 A
Špička náběhového proudu (max.)	52 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	5
Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	10 m
Typ konektoru	WAGO řady 804
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	–30 až 55 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C

Mechanické a materiály	
Tělo	Q
Certifikace a použití	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	EN61547 (L–L 2 kV, L–G 4 kV), 10 kV TIL
Bezpečnostní standard	IEC 607, 609, 926, 928 [Pro předřadníky světelných zdrojů HID neexistuje žádná norma. Požadavky těchto norem je třeba použít, pokud je považujete za relevantní pro daný výrobek.]
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Označení F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Označení a balení	
Objednávací název produktu	PV Xt Q 150W CDO
Celý název výrobku	PV Xt Q 150W CDO
Full EOC	871829169890600
Objednávací kód	69890600
Číslo materiálu (12NC)	913700691166
Číslování SAP – počet v balení	1

PrimaVision Xtreme for CDO

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291698906
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291698913

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 150W CDO	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

