



PrimaVision Xtreme for CDO

PV Xt Q 150W CDO

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för CDO-ljuskällor. Högre ljuseffektivitet jämfört med magnetiska driftdon, livslängd på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd ger större energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	208–240–277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,7 mA
Ingående ström, bredd	0,47 ms
Ingående ström (nom)	0,7 A
Startströmstopp (max)	52 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
5	
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	10 m
Kopplingstyp	WAGO 804-serien
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–30 °C till +55 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C


Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	Q
Användning och godkännande	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Säkerhetsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Det finns ingen standard för driftdon till HID-lampor. Kraven i dessa standarder ska uppfyllas om det är relevant för produkten.]
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	PV Xt Q 150W CDO
Fullständigt produktnamn	PV Xt Q 150W CDO
Full EOC	871829169890600
Beställningsnummer	69890600
Materialnummer (12NC)	913700691166
Lokal kod	7980663
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291698906

PrimaVision Xtreme for CDO

Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291698913

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 150W CDO	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

