



DynaVision Programmable Xtreme for CPO

HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för CPO-lampor. Ger lägre energikostnader tack vare inbyggda styrsystem medan livslängden på 80 000 timmar och det inbyggda åskskyddet sänker underhållskostnaderna. Den programmerbara serien DynaVision är den perfekta basen för all typ av belysningshantering.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektfaktor 50 % belastning (min)	0.93
Jordläckström (max)	0.7 mA
Ingående ström, bredd	0.24 ms
Ingående ström (nom)	0.26 A
Startströmstopp (max)	28 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
11	
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	10 m
Kopplingstyp	WAGO 804-serien

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-30 °C till +55 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	PROG
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	Q
Användning och godkännande	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Säkerhetsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Det finns ingen standard för driftdon till HID-lampor. Kraven i dessa standarder ska uppfyllas om det är relevant för produkten.]
Miljöstandard	ISO 14001

DynaVision Programmable Xtreme for CPO


Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
-----------------------	--

Produktdata

Beställningsproduktnamn	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V
Fullständigt produktnamn	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V
Full EOC	871829166914200
Beställningsnummer	66914200

Materialnummer (12NC)	913700692866
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291669142
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718291669159

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

