



DynaVision Programmable Xtreme for SON

HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Vysoce spolehlivé a flexibilní elektronické předřadníky pro světelné zdroje SON. jsou navrženy tak, aby díky integrovanému řízení snižovaly spotřebu energie a aby díky životnosti 80 000 hodin a integrované ochraně proti zásahu bleskem snižovaly náklady na údržbu. Řada výrobků DynaVision Programmable představuje dokonalý základ pro řešení správy osvětlení jakéhokoli druhu.

Údaje o produktu


Provozní a elektrické		Teplota okolí	
Vstupní napětí	208-240-277 V	Rozsah okolních teplot	-30 °C až 55 °C
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Svodový proud (max.)	0,7 mA	Řízení a stmívání	
Šířka náběhového proudu	0,24 ms	Řídicí rozhraní	PROG
Vstupní proud (jmen.)	0.27 A		
Špička náběhového proudu (jmen.)	28 A	Mechanické a materiály	
Počet produktů v MCB (16A typ B)	11	Tělo	Q
(jmen.)			
Prodrátování		Certifikace a použití	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	10 m	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Typ konektoru	WAGO řady 804	Bezpečnostní standard	IEC 607, 609, 926, 928 [Pro předřadníky světelných zdrojů HID neexistuje žádná norma. Požadavky těchto norem je třeba použít, pokud je považujete za relevantní pro daný výrobek.]

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Označení F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Označení a balení	
Objednávací název produktu	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V
Celý název výrobku	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V
Full EOC	871829166924100

Objednávací kód	66924100
Číslo materiálu (12NC)	913700693366
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291669241
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291669258

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

