



HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5/TL-D/PL-L - lampuille

HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V

Tämä älykäs elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen käyttää DALI-käyttöliittymää tai Touch and Dim -painonappiprotokollaa loisteputkilampuille. Se ennakoii tulevaa lainsäädäntöä täyttämällä A1BAT-vaatimukset. Erityiskomennolla voit noutaa järjestelmän verkkovirtakulutustiedot ja toisella komennolla kysyä, minkä tehoinen lamppu on käytössä. Yhdessä ohjausjärjestelmien kanssa voidaan saavuttaa lisäenergiesäästöjä. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot


Käyttö- ja sähkö tiedot		Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) 18	
Tulojännite	195-240 V	(nim.)	
Viivatiheys	50 to 60 Hz		
Syöttötaajuus	50-60 Hz		
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA		
Syttymisvirran leveys	0,25 ms		
Syttymisvirtapiikki (suurin)	28 A		
Johdotus		Tuloliitäntöjen liittintyyppi	
		WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]	

HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5/TL-D/PL-L -lampuille

Lähtöliitännän liitintyyppit	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-25...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (maks.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Ohjauskäyttöliittymä	TD
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 359x30x21
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
Energiatohokkuusluokka	A1 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3

Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V
Koko tuotenimi	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V
Full EOC	871829166207500
Paikallisen koodin kuvaus	4008190
Tilauskoodi	66207500
Tuotekoodi (12NC)	913700695766
Paikallinen koodi	4008190
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291662075
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291662082

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V	4,1 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

