



# HF-Regulator Intelligent Touch och DALI för TL5 (Eco)/TL-D/PL-L lampor

## HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V

Smart HF-driftdon för ljusreglering, med DALI (Digital Addressable Lighting Interface enligt IEC62386) eller touchknapp för dimning av lysrör. Förekommer kommande lagstiftning om efterlevnad av A1BAT-krav. Med ett specialkommando kan du hämta information om systemets energiförbrukning och med ett annat kommando kan du kontrollera vilken lampeffekt som är ansluten. I kombination med styrenheter kan ytterligare energibesparingar uppnås.

### Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	195-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Startströmstopp (max)	28 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
	18


Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktidon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktidon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-25 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (max)	75 °C

# HF-Regulator Intelligent Touch och DALI för TL5 (Eco)/TL-D/PL-L lampor

T-Case max. (max)	75 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Styrgränssnitt	TD
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Armaturhus	L 359x30x21
<b>Användning och godkännande</b>	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A1 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat

<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V
Fullständigt produktnamn	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V
Full EOC	871829166207500
Beskrivning av lokal kod	7980621
Beställningsnummer	66207500
Materialnummer (12NC)	913700695766
Lokal kod	7980621
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291662075
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718291662082

## Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V	4,1 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

