



# PrimaVision Mini for CDM

## HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniaturní elektronický předřadník pro výbojky CDM – inovativní řešení

### Údaje o produktu

General Information	
Kód přihlášky	HPF
Verze typu	mk2
Typ světelného zdroje	CDM
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Vhodné pro venkovní použití	No
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	32
Automatický restart	Yes
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Minimální provozní napájecí napětí (min.)	198 V
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0,95
Napětí pro zažehnutí (max.)	4,5 kV
Napětí pro zažehnutí (min.)	3,3 kV
Doba vypnutí zapalování (jmen.)	21 min
Výkon při napájecím napětí (stř.)	198-254V
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	180-264V
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Odchylka konstantního příkonu	-3%/+3%
Ztráty výkonu (jmen.)	3.5 W

Špička náběhového proudu (max.)	15 A
Wiring	
Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	50 pF
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	0,5 m
Délka odizolovaného drátu	8.5-9.5 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0.75-1.50 mm <sup>2</sup>
Typ konektoru	Insert
System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	20 W
Temperature	
Okolní teplota (max.)	55 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	80 °C
Teplota skladování (min.)	-25 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C

## PrimaVision Mini for CDM

### Mechanical and Housing

Tělo /S


### Approval and Application

Aktivní teplotní ochrana Yes  
EMI 9 kHz ... 300 MHz CISPR 15 ed 7.2 / 2009  
Standard vibrací IEC68-2-6 F c  
Standardní dopad IEC 68-2-29 Eb  
Značky schválení CE marking ENEC certifikát VDE certificate  
Úroveň brumu a hluku < 25 dB(A)

### Product Data

Úplný kód výrobku 871829167159600  
Objednací název produktu HID-PV m 20 /S CDM 220-240V  
50/60Hz  
EAN/UPC – výrobek 8718291671596  
Objednací kód 67159600  
Číslování – počet v balení 1  
Číslování – balení v krabici 12  
Materiál č. (12NC) 913700696066  
Celková hmotnost (kus) 0,115 kg

### Rozměrové výkresy



HID-PV m 20 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

