




PrimaVision Mini CDM-lampuille

HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Pienikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun.


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,25 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	15 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) 32	
Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	0,5 m
Liitintyyppi	Liitin
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...55 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	80 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/S

Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167159600
Paikallisen koodin kuvaus	4008020
Tilauuskoodi	67159600
Tuotekoodi (12NC)	913700696066
Paikallinen koodi	4008020
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291671596
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291671602

PrimaVision Mini CDM-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

