




PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

适用于 CDM 光源的微型 HID 电子镇流器 —— 突破创新的设计


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
对地漏电流 (最大)	0.5 mA
侵入电流宽度	0.25 ms
侵入电流峰值 (最大)	15 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) (标称)	32
布线	
从设备到灯具的电缆长度	0.5 m
连接器类型	插入
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 55 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	80 °C
最大外壳温度 (最大)	80 °C

机械和外壳	
外壳	/S
审批和申请	
批准标志	CE 标志 ENEC 证书 VDE 证书
产品数据	
订单产品名称	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
完整的产品名称	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
完整产品代码	871829167159600
订购代码	913700696066
材料编号 (12NC)	913700696066
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718291671596
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8718291671602

PrimaVision Mini for CDM

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	30.2 mm	97.3 mm	88.3 mm	43.3 mm

