

# PrimaVision Mini for CDM

## HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniature HID elektronisk forkobling til CDM-lyskilder – giver frihed til at være kreativ og nyskabende i armaturdesign

### Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,25 ms
Startstrømspids (maks.)	25 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	24

Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	0,5 m
Stiktype	Indsætning

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 50 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	85 °C
T-kappe, maks. (maks.)	85 °C

Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/S


Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-certifikat

Produktdata	
Ordreproduktnavn	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Det fulde produktnavn	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167161900
Beskrivelse af lokal kode	2049074008
Ordrekode	67161900
Materialenr. (12NC)	913700696166
Lokal ordrekode	2049074008
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291671619
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291671626

## PrimaVision Mini for CDM

### Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

