




PrimaVision Mini für CDM

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz


Das HID-PrimaVision Compact (HID-PV C) ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit sehr geringen Abmessungen für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kleinen und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren. Aufgrund der Bauform ist beim Leuchtendesign ein hohes Maß an Kreativität und Innovation möglich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Mechanik und Gehäuse	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gehäuse	/S
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Genehmigung und Anwendung	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE Zertifikat
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	Produktdaten	
Einschaltstromweite	0,25 ms	Bestell-Produktname	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Einschaltstrom (max.)	25 A	Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	24	Gesamt-Produktcode	871829167161900
Verdrahtung		Bestellcode	67161900
Kabellänge von Gerät zu Lampe	0,5 m	Material-Nr. (12NC)	913700696166
Anschlusstyp	Einsatz	Anzahl pro Verpackung	1
Temperatur		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291671619
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C	Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	85 °C	EAN Umverpackung	8718291671626
Gehäusetemperatur (Max)	85 °C		

PrimaVision Mini für CDM

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

