




PrimaVision Mini für CDM

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz


Das HID-PrimaVision Compact (HID-PV C) ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit sehr geringen Abmessungen für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kleinen und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren. Aufgrund der Bauform ist beim Leuchtendesign ein hohes Maß an Kreativität und Innovation möglich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Mechanik und Gehäuse	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gehäuse	/S
Netzfrequenz	50 to 60 Hz		
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Genehmigung und Anwendung	
Ableitstrom (max.)	0.5 mA	Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE Zertifikat
Einschaltstromweite	0.25 ms		
Einschaltstrom (max.)	25 A	Produktdaten	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	24	Bestell-Produktname	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
		Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
		Gesamt-Produktcode	871829167161900
		Bestellcode	67161900
		Material-Nr. (12NC)	913700696166
		Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291671619
		Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
		EAN Umverpackung	8718291671626
Verdrahtung			
Kabellänge von Gerät zu Lampe	0.5 m		
Anschlusstyp	Einsatz		
Temperatur			
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C		
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	85 °C		
Gehäusetemperatur (Max)	85 °C		

PrimaVision Mini für CDM

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	30.2 mm	97.3 mm	88.3 mm	43.3 mm

