


PHILIPS

Lighting



PrimaVision Mini CDM-lampuille

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Pienikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	HPF
Tyypin versio	mk2
Lampputyyppi	CDM
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Soveltuu ulkokäyttöön	No
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	24
Automaattinen uudelleenkäynnistys	Yes

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Vähimmäisverkkojännite käytön aikana (min.)	198 V
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,95
Sytytysjännite (suurin)	4,5 kV
Sytytysjännite (min.)	3,3 kV
Sytytyksen katkaisuaika (nim.)	21 min
Verkkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	198-254V
Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	180-264V
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,25 ms
Vakiotehon poikkeama	-3%/+3%

Tehohäviöt (nim.)	5 W
Syttymisvirtapiikki (suurin)	25 A

Johdotus

Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (nim.)	50 pF
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	0,5 m
Johdon nauhan pituus	8.5-9.5 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.75-1.50 mm ²
Liitintyyppi	Insert

Järjestelmän ominaisuudet

Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	39 W
---	------

Lämpötila


T-ympäristö (maks.)	50 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-25 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	85 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	85 °C

PrimaVision Mini CDM-lampuille

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/S
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
EMI 9 kHz ... 300 Mhz	CISPR 15 ed 7.2 / 2009
Tärinästandardi	IEC68-2-6 F c
Hidasteet, vakio	IEC 68-2-29 Eb
Hyväksyntämerkinnot	CE merkintä ENEC sertifikaatti VDE sertifikaatto
Humina ja äänitaso	< 25 dB(A)
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829167161900

Tilaustuotteen nimi	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – tuote	8718291671619
Tilauskoodi	67161900
Sähkönumero	4008022
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	913700696166
Nettopaino (kappale)	0,115 kg

Mittapiirros



HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

