




PrimaVision Mini para CDM

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Reator eletrônico HID miniaturizado para lâmpadas CDM – ampliando os limites da criatividade e da inovação no projeto de luminárias


Dados do produto

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	25 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	24
Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	0,5 m
Tipo de conector	Inserir
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	85 °C
T-máxima na caixa (Máx)	85 °C
Dados mecânicos e de compartimento	
Compartimento	/S

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marcação CE Certificado ENEC Certificado VDE
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167161900
Descrição do código local	REATOR ELETRONICO HID- PV035SMCDM
Código de encomenda	913700696166
Nº do material (12NC)	913700696166
Código local	HID-PV035SMCDM
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291671619
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8718291671626

PrimaVision Mini para CDM

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

