




# PrimaVision Mini for CDM

## HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniatyrstorlekar av elektroniska HID-driftdon för CDM-lampor; öppnar upp gränserna för kreativitet och innovation i armaturdesign.


### Produktdata

| Drift och elektricitet                                 |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Ingångsspänning                                        | 220–240 V          |
| Line Frequency                                         | 50 to 60 Hz        |
| Ingångsfrekvens                                        | 50–60 Hz           |
| Jordläckström (max)                                    | 0,5 mA             |
| Ingående ström, bredd                                  | 0,25 ms            |
| Startströmstopp (max)                                  | 25 A               |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom) | 24                 |
| Kabalage                                               |                    |
| Kabellängd från enhet till lampa                       | 0,5 m              |
| Kopplingstyp                                           | Inlägg             |
| Temperatur                                             |                    |
| Omgivningstemperatur                                   | –20 °C till +50 °C |
| T-Case, livslängd (nom)                                | 85 °C              |
| T-Case max. (max)                                      | 85 °C              |
| Mekanik och armaturhus                                 |                    |
| Armaturhus                                             | /S                 |

| Användning och godkännande                |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Godkännandemärkningar                     | CE-märkning ENEC-certifikat VDE-certifikat |
| Produktdata                               |                                            |
| Beställningsproduktnamn                   | HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz        |
| Fullständigt produktnamn                  | HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz        |
| Full EOC                                  | 871829167161900                            |
| Beskrivning av lokal kod                  | 7981709                                    |
| Beställningsnummer                        | 67161900                                   |
| Materialnummer (12NC)                     | 913700696166                               |
| Lokal kod                                 | 7981709                                    |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                          |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718291671619                              |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 12                                         |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718291671626                              |

# PrimaVision Mini for CDM

## Måttskiss



| Product                                | D1     | C1      | A1      | A2      | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| HID-PV m 35 /S CDM 220-240V<br>50/60Hz | 4,2 mm | 30,2 mm | 97,3 mm | 88,3 mm | 43,3 mm |

