


HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Interfejs sterownika	TD
Mechanika i korpus	
Obudowa	L 360x30x21
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Wskaźnik efektywności energetycznej	A1 BAT
Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Norma środowiskowa	ISO 14001
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+
Pełna nazwa produktu	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+
Full EOC	871829169691900
Kod zamówienia	69691900
Materiał Nr (12NC)	913700698466
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291696919
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8718291696926

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+	4,1 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

