




HID - Basic BSN/BMH

για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz



Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Πλήρες όνομα προϊόντος	
Τάση εισόδου	230 V	Full EOC	871869674068200
Line Frequency	50 Hz	Κωδικός παραγγελίας	74068200
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Αρ. υλικού (12NC)	913700751626
Καλωδίωση		Τοπικός κωδικός	BMH35K302ITS
Τύπος βύσματος	Βιδωτό	Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Έγκριση και Εφαρμογή		EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696740682
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC	Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Στοιχεία προϊόντος		EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696740699
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

HID - Basic BSN/BMH για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

