




Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour lampes SON/CDO/CDM

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Tension d'entrée	230 V	Code EOC	871869674074300
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	74074300
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	913700751726
Câblage		Code de commande local	BMH70K302ITS
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8718696740743
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	6
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8718696740750
Nom du produit de la commande	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

