



HID-Basic BSN/BMH ins.semiparallelo

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Reattori elettromagnetici impregnati in rame da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Nome completo prodotto	
Tensione in ingresso	230 V	Full EOC	871869674074300
Frequenza di linea	50 Hz	Descrizione codice locale	BMH70K302ITS
Frequenza di ingresso	50 Hz	Codice d'ordine	74074300
Cablaggio		Codice materiale (12NC)	913700751726
Tipo connettore	Vite	Codice locale	BMH70K302ITS
Approvazione e applicazione		Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC	EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696740743
		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
		EAN/UPC - Case	8718696740750
Dati del prodotto			
Nome prodotto ordine	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

HID-Basic BSN/BMH ins.semiparallelo

Disegno tecnico



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

