




HID-Basic BSN/BMH semi-parallel ontsteker

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz



Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	
Ingangsspanning	230 V	Full EOC	871869674074300
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	74074300
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913700751726
		Lokale code	BMH70K302ITS
Bedrading		Numerator - Aantal per pak	1
Connectortype	Schroef	EAN/UPC - product/behuizing	8718696740743
		Numerator - Dozen per buitendoos	6
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - Case	8718696740750
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat		
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

HID-Basic BSN/BMH semi-parallelle ontsteker

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

