




Řídicí jednotka HID-CSLS pro SDW

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

Elektronická řídicí jednotka CSLS pro kombinaci s impregnovanými (HID "BASIC") nebo zapouzdřenými (HID "Heavy Duty") elektromagnetickými předřadníky

Varování a bezpečnost


- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Celý název výrobku	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz
Vstupní napětí	230 V	Full EOC	871869674076700
Frekvence sítě	50 Hz	Objednací kód	74076700
Vstupní frekvence	50 Hz	Číslo materiálu (12NC)	913700751826
Prodrátování		Číslování SAP – počet v balení	1
Typ konektoru	Šroubové	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696740767
Certifikace a použití		Číslování SAP – balení v krabici	6
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC	Pouzdro – EAN/UPC	8718696740774
Označení a balení			
Objednací název produktu	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz		

Řídicí jednotka HID-CSLS pro SDW

Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

