




HID-CSLS Μονάδα Ελέγχου για Λαμπτήρες SDW

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

CSLS electronic control unit with impregnated (HID 'BASIC') or encapsulated (HID 'Heavy Duty') electromagnetic ballasts

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)



Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγής προϊόντος	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

Πλήρες όνομα προϊόντος	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674076700
Κωδικός παραγωγής	74076700
Αρ. υλικού (12NC)	913700751826
Τοπικός κωδικός	BSL100K202TS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696740767
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696740774

HID-CSLS Μονάδα Ελέγχου για Λαμπτήρες SDW

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

