




Előtétek SDW-T fényforrásokhoz

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

Elektronikus gyújtó HID 'BASIC' vagy HID 'Heavy Duty' elektromágneses előtétekkel
SDW-T fényforrásokhoz

Figyelmeztetések és biztonság

- Klimatikus alkalmazás:
- CSLS + HID "BASIC": csak normál körülmények között építhető be
- CSLS + HID "Heavy Duty": nedves viszonyokhoz alkalmas lámpatestekben használható (nem védett csepegő víz ellen)



Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

Teljes terméknév	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674076700
Rendelési kód	74076700
Cikkszám (12NC)	913700751826
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696740767
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyújtócsomagolás	8718696740774

Előtétek SDW-T fényforrásokhoz

Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

