




HID-CSLS Unità di controllo per SDW

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

unità di controllo elettronico CSLS per lampade SDW-T con reattori elettromagnetici impregnati (HID "BASIC") o incapsulati (HID "Heavy Duty")

Warnings and safety

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

Nome completo prodotto	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674076700
Codice d'ordine	74076700
Codice materiale (12NC)	913700751826
Codice locale	BSL100K202
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696740767
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696740774

HID-CSLS Unità di controllo per SDW

Disegno tecnico



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

