




Gear for SDW-T lamps

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

CSLS elektronisk kontrollenhet med impregnert (HID "BASI") eller innkapslet (HID "Heavy Duty") elektromagnetiske forkoblinger

Warnings and safety

- Klimatisk egnethet CSLS og HID Basic: begrenset til innebygde løsninger under normale forhold
- Klimatisk egnethet CSLS og HID Heavy Duty: brukes i armaturer ved fuktige forhold (ikke dryppsikre)


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue
Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

Fullstendig produktnavn	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674076700
Bestillingskode	74076700
Materialenr. (12NC)	913700751826
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696740767
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696740774

Gear for SDW-T lamps

Målskisse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

