




HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnovaná elektromagnetická měděná tlumivka pro použití s externím semiparalelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON



Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 V
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Označení a balení	
Objednáací název produktu	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Celý název výrobku	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674078100
Objednáací kód	74078100
Číslo materiálu (12NC)	913700751926
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696740781
Číslování SAP – balení v krabičce	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696740798

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

