



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Magneettiset kuristimet käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille



Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	230 V
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi
Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Koko tuotenimi	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674078100
Paikallisen koodin kuvaus	4025111
Tilauuskoodi	74078100
Tuotekoodi (12NC)	913700751926
Paikallinen koodi	4025111
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696740781
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696740798

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

