


PHILIPS

Lighting



HID-HeavyDuty BSN

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

Kapseloidut liitälaitteet elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	L33-A2-TS
Suunnittelu	HD1-118
Lampputyyppi	SON
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	230 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,85
Verkkojännitteen suorituskky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Ottovirta, PF-kompensointi käytössä	0,35 A
Ottovirta ilman PF-korjausta	0,76 A
Tehokerroin ilman PF-kompensointia (nim.)	0,35
Tehohäviöt (nim.)	8,6 W
Johdotus	
Johdon nauhan pituus	6,0 mm
Liitälaitteen liitälähdön poikkipinta-ala	2,5 mm ²
Liitintyyppi	Screw
Järjestelmän ominaisuudet	
Kondensaattori	10µF/250V
Liitälaitte-lamppu-järjestelmän teho	50 W

Sytytinsuositus	for SON lamps ignitor SND57 (913700184966) or series digital SUD10 (913700195891)
-----------------	---

Lämpötila

T-varastointi (maks.)	130 °C
T-varastointi (min.)	-30 °C
T-käämitys (maks.)	130 °C
Delta-T normaalit olosuhteet	50 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet



Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC certificate

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869674080400
Tilastuotteen nimi	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC - tuote	8718696740804
Tilaukoodi	74080400
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	913700752026
Nettopaino (kappale)	1,270 kg

HID-HeavyDuty BSN

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

