


PHILIPS

Lighting



HID-HeavyDuty BSN semi-paralell tenner

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper/jern for bruk med en ekstern semiparalell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper

Produktdata


Generell informasjon		Tilkoblingstype	
Kode for bruksområde	L33-A2-TS		Screw
Design	HD1-118	Systemegenskaper	
Type lyskilde	SON	Kondensator	10µF/250V
Antall lyskilder	1 stykk/enhet	Nominell strøm, forkobling til lyskilde	50 W
		Anbefalt tenner	for SON lamps ignitor SND57 (913700184966) or series digital SUD10 (913700195891)
Drift og elektrisk		Temperatur	
Inngangsspenning	230 V	Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	130 °C
Inngangsfrekvens	50 Hz	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-30 °C
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0,85	Temperatur på viklingene (maks.)	130 °C
Nettspenningsytelse (AC)	-8%+6%	Delta-T, normale forhold	50 °C
Nettspenningsikkerhet (AC)	-10%+10%	Godkjenning og bruk	
Inngangsstrøm med effektfaktorkorreksjon	0,35 A	Aktiv temperaturbeskyttelse	Yes
Inngangsstrøm uten effektfaktorkorreksjon	0,76 A	Godkjenningsmerker	CE merke ENEC certificate
Strømfaktor uten strømfaktorkompensasjon (nom.)	0,35	Produktdata	
Strømtap (nom.)	8,6 W	Fullstendig produktkode	871869674080400
Kabling		Produktnavn for bestilling	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
Lengde på ledningsstripping	6,0 mm		
Forkobling, kontaktkabel, tverrsnitt	2,5 mm ²		

HID-HeavyDuty BSN semi-paralell ten

EAN/UPC – produkt	8718696740804
Bestillingskode	74080400
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6

Materialenr. (12NC)	913700752026
Nettovekt (stykk)	1,270 kg

Målskisse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

