




HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Balastos de cobre electromagnéticos impregnados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON

Datos del producto

Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	
Tensión de entrada	230 V	Full EOC	871869674082800
Line Frequency	50 Hz	Código de pedido	74082800
Frecuencia de entrada	50 Hz	Código 12NC	913700752126
Cableado		Cantidad por paquete	1
Tipo de conector	Tornillo	EAN/UPC - Producto/Caja	8718696740828
Aprobación y aplicación		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC	Embalaje con código EAN/UPC	8718696740835
Datos de producto			
Nombre de producto del pedido	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI

Plano de dimensiones



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

