




HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Forkobling i impregnert elektromagnetisk kopper for bruk med en ekstern semiparallell tenner for CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- og SON-lamper


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue
Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Fullstendig produktnavn	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674082800
Bestillingskode	74082800
Materialenr. (12NC)	913700752126
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696740828
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696740835

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Målskisse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

