


PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH MK4

полупараллельный для
ламп

**SON/CDO/CDM/MH/
HPI**

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Электромагнитный медный ПРА для использования с внешним полупараллельным запалом для ламп CDM, CDO, MH, HPI (Plus) и SON

Данные о продукции

Общая информация

Код области применения	K302-A2-ITS
Проект	BC1-118
Тип лампы	SON/CDO
Количество ламп	1 штука/единица

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	230 V
Входная частота	50 Hz
Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.)	0,85
Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	-8%~+6%

Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)	-10%~+10%
Входной ток с коррекцией КМ	0,45 A
Входной ток без коррекции КМ	0,98 A
Коэффициент мощности без компенсации КМ (ном.)	0,35
Потеря мощности (ном.)	11,7 W

Проводка


Длина снятия изоляции провода	6,0 mm
Поперечное сечение контактного провода балласта	2,5 mm ²

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/МН/НPI

Тип соединения	Screw
Характеристики системы	
Конденсатор	12μF/250V
Номинальная мощность балласта-лампы	70 W
Рекомендуемый запал	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD10 (913700195891)
Температура	
Температура хранения (макс.)	130 °C
Температура хранения (мин.)	-30 °C
Температура обмотки (макс.)	140 °C
Перепад температур в обычных условиях	55 °C

Соответствие требованиям и область применения	
Активная термозащита	Yes
Знаки утверждения	CE marking ENEC certificate
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869674082800
Название продукта для заказа	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC — продукт	8718696740828
Код заказа	913700752126
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	913700752126
Вес нетто (шт.)	1,260 kg

Чертеж размеров



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

