

MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

BSN 70 K202-A2-TS-R 230V 50Hz


Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	
Eingangsspannung	230 V	Gesamt-Produktcode	BSN 70 K202-A2-TS-R 230V 50Hz
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	871869674084200
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	74084200
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	913700752226
Anschlusstyp	Schraubanschluss	EAN/UPC – Produkt/Kiste	1
Genehmigung und Anwendung		Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat	EAN Umverpackung	8718696740859
Produktdaten			
Bestell-Produktname	BSN 70 K202-A2-TS-R 230V 50Hz		

MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K202-A2-TS-R 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

