


PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Magneettiset kuristimet käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH,- HPI (Plus)- ja SON-lampuille

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	K302-A2-ITS
Suunnittelu	BC1-123
Lampputyyppi	SON/CDO
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	230 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0.85
Verkojännitteen suorituskyyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Ottovirta, PF-kompensointi käytössä	0.6 A
Ottovirta ilman PF-korjausta	1.2 A
Tehokerroin ilman PF-kompensointia (nim.)	0,4
Tehohäviöt (nim.)	13.7 W

Johdotus	
Johdon nauhan pituus	6.0 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	2.5 mm ²
Liitintyyppi	Screw

Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	100 W
Sytytinsuositus	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM


Lämpötila	
T-varastointi (maks.)	130 °C
T-varastointi (min.)	-30 °C
T-käämitys (maks.)	140 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Delta-T normaalit olosuhteet	60 °C
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869674086600
Tilastuotteen nimi	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

EAN/UPC – tuote	8718696740866
Tilaukoodi	74086600
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	913700752326
Nettopaino (kappale)	1,400 kg

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

