

HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Uzavřené elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití s externím částečně paralelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 V
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Označení a balení	
Objednací název produktu	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Celý název výrobku	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674094100
Objednací kód	74094100
Číslo materiálu (12NC)	913700752526
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696740941
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696740958

HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

