




HeavyDuty- Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Gesamtbezeichnung des Produkts	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
Gesamt-Produktcode	871869674094100
Bestellcode	74094100
Material-Nr. (12NC)	913700752526
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696740941
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718696740958

HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

