




Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Nom de produit complet	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
Code EOC	871869674094100
Code de commande	8718696740941
Code 12NC	913700752526
Code de commande local	BSN100L33-A2TS
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696740941
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696740958

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

