




HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz



Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet		Fullständigt produktnamn	
Ingångsspänning	230 V	Full EOC	871869674094100
Line Frequency	50 Hz	Beskrivning av lokal kod	7981841
Ingångsfrekvens	50 Hz	Beställningsnummer	74094100
Kabalage		Materialnummer (12NC)	913700752526
Kopplingstyp	Skruv	Lokal kod	7981841
Användning och godkännande		SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat	EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696740941
Produktdata		Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Beställningsproduktnamn	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	EAN/UPC - Hölje	8718696740958

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI

Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

