



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz



Impregnovaná elektromagnetická měděná tlumivka pro použití s externím semiparalelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Celý název výrobku	
Vstupní napětí	230 V	Full EOC	871869674096500
Frekvence sítě	50 Hz	Objednací kód	74096500
Vstupní frekvence	50 Hz	Číslo materiálu (12NC)	913700752626
Prodrátování		Číslování SAP – počet v balení	1
Typ konektoru	Šroubové	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696740965
Certifikace a použití		Číslování SAP – balení v krabici	6
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC	Pouzdro – EAN/UPC	8718696740972
Označení a balení			
Objednací název produktu	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

