

PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Magneettiset kuristimet käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	K302-A2-ITS
Suunnittelu	BC2-134
Lampputyypit	SON/MH/CDM/CDO
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	230 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,85
Verkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Ottovirta, PF-kompensointi käytössä	0,85 A
Ottovirta ilman PF-korjausta	1,8 A
Tehokerroin ilman PF-kompensointia (nim.)	0,4
Tehohäviöt (nim.)	16,4 W

Johdotus	
Johdon nauhan pituus	6,0 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	2,5 mm ²
Liitintyyppi	Screw
Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	150 W
Sytytinsuositus	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366)
Lämpötila	
T-varastointi (maks.)	130 °C
T-varastointi (min.)	-30 °C
T-käämitys (maks.)	140 °C
Delta-T normaalit olosuhteet	55 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869674096500
Tilaustuotteen nimi	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC – tuote	8718696740965

Tilauskoodi	74096500
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	913700752626
Nettopaino (kappale)	2,240 kg

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

