

PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH MK4

полупараллельный для
ламп

SON/CDO/CDM/MH/
HPI

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Электромагнитный медный ПРА для использования с внешним полупараллельным запалом для ламп CDM, CDO, MH, HPI (Plus) и SON

Данные о продукции

Общая информация

Код области применения	K302-A2-ITS
Проект	BC2-134
Тип лампы	SON/MH/CDM/CDO
Количество ламп	1 штука/единица

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	230 V
Входная частота	50 Hz
Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.)	0,85
Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	-8% - +6%

Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)	-10% - +10%
Входной ток с коррекцией КМ	0,85 A
Входной ток без коррекции КМ	1,8 A
Коэффициент мощности без компенсации КМ (ном.)	0,4
Потеря мощности (ном.)	16,4 W

Проводка

Длина снятия изоляции провода	6,0 mm
Поперечное сечение контактного провода балласта	2,5 mm ²
Тип соединения	Screw

HID-Basic BSN/BMH MK4 полупараллельный для ламп SON/CDO/CDM/МН/НPI

Характеристики системы

Номинальная мощность балласта-лампы	150 W
Рекомендуемый запал	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366)

Температура

Температура хранения (макс.)	130 °C
Температура хранения (мин.)	-30 °C
Температура обмотки (макс.)	140 °C
Перепад температур в обычных условиях	55 °C

Соответствие требованиям и область применения


Активная термозащита	Yes
----------------------	-----

Знаки утверждения	CE marking ENEC certificate
-------------------	-----------------------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871869674096500
Название продукта для заказа	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC — продукт	8718696740965
Код заказа	913700752626
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	913700752626
Вес нетто (шт.)	2,240 kg

Чертеж размеров



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

