




HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz


Uzavřené elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití s externím částečně paralelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Údaje o produktu

Provozní a elektrické		Celý název výrobku	
Vstupní napětí	230 V	Full EOC	871869674100900
Frekvence sítě	50 Hz	Objednací kód	74100900
Vstupní frekvence	50 Hz	Číslo materiálu (12NC)	913700752826
Prodrátování		Číslování SAP – počet v balení	1
Typ konektoru	Šroubové	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696741009
Certifikace a použití		Číslování SAP – balení v krabici	6
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC	Pouzdro – EAN/UPC	8718696741016
Označení a balení			
Objednací název produktu	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz		

HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

